

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218072



Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzwolle für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke.  
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

Stahl

pulverbeschichtet

### Stammdaten

Artikelnummer	7218072
Typ	PLM FA 1220 RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	350x350x120
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	287 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,8732 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218072



## Abmessungen



Maß A	275 mm
Maß B	200 mm
Maß H	120 mm

## Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Klassifizierung EI - Installationskanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	18500 mm <sup>2</sup>
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °