

Technisches Datenblatt

Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe
40 mm, FS
Artikelnummer: 7218134



Wandanschlusskragen, 2-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen in Raumecken. Set bestehend aus 2 entgegengesetzten Bauteilen, passend für Decken- oder Wandmontage des Installationskanals.

Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218134
Typ	PLM CC 0410 FS
Bezeichnung 1	Wandanschlusskragen-Set
Bezeichnung 2	für Eckmontage
Hersteller	OBO
Dimension	85x175x117
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,92 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,74 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe

40 mm, FS


Artikelnummer: 7218134



Abmessungen



Maß B	175 mm
Maß b	100 mm
Maß d	42 mm
Maß H	117 mm



Technische Daten

Art des Zubehörs	Wandanschlusskragen
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein