

Technisches Datenblatt

US-3-Hängestiel FTK schwarz

Artikelnummer: 7265690



Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestieles empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

CE UK CA us3

Stahl
PES135 - Polyester

Stammdaten

Artikelnummer	7265690
Typ	US 3 K 20 FTK SW
Bezeichnung 1	Hängestiel
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x200
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES135 - Polyester
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0556 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US-3-Hängestiel FTK schwarz

Artikelnummer: 7265690



Abmessungen



Länge	200 mm
Länge	0,65 ft
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Blechstärke	0,08 in
Maß L	200 mm

Technische Daten

Ausführung	U-Profil
Auslegerlänge 200	2,7 kN
Auslegerlänge 400	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
maximale Zugbelastung	5 kN