

# Technisches Datenblatt

**Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl  
Artikelnummer: 7368340**



Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierungsbereich + 25 mm.

Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaueräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.



A2 Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	7368340
Typ	UDHOME2 GV15
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	unbestückt
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x110
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	230 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,5378 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

**Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl**  
**Artikelnummer: 7368340**



## Abmessungen



## Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung	Leergehäuse
Bodenbelagschutzrahmen	nein
Bodenpflege	trocken
Deckelausführung	Bodenbelagsaussparung
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe max.	135 mm
Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Geeignet für Hohlbödeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätetischen	nein
Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2
Norm	EN 50085-2-2

# Technisches Datenblatt

**Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl  
Artikelnummer: 7368340**



## Technische Daten

Rahmenausführung	Bodenbelaganlegekante
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	15 mm