

Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 Nenngröße GES R2

Artikelnummer: 7400456



Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit GES R2.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400456
Typ	DUG 250-3 R2
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	250-3 für GES R2
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x28
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	230 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,5692 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 Nenngröße GES R2

Artikelnummer: 7400456



Abmessungen

Länge	282 mm
Breite	282 mm
Höhe	28 mm
Maß A	282 mm
Maß d Ø	120 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Nenngröße	250 mm
Schwerlastausführung	nein