


Technisches Datenblatt

Blinddeckel T-Abzweig

Artikelnummer: 7404940

OBO
BETTERMANN



Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigekanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm.
Die Breite des abzweigenden Kanals ist aus der Typbezeichnung zu entnehmen.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7404940
Typ	AIKF D 25040T250
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Abgang auf Abzweigekanal
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	532 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,2114 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Blinddeckel T-Abzweig

Artikelnummer: 7404940

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	800 mm
Breite	250 mm
Höhe	40 mm
Maß a	250 mm
Maß b	287 mm
Maß h	37 mm

Technisches Datenblatt

Blinddeckel T-Abzweig

Artikelnummer: 7404940



Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	sonstige
Mit Anschlussöffnung	ja
Mit Überstand	ja
Montageöffnung	ohne