

# Technisches Datenblatt

## Blindabdeckung für Montageträger

Artikelnummer: 7407047



Blindplatte zum Verschluss eines nicht genutzten Montageplatzes für eine Trägerplatte.



Stahl

bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7407047
Typ	MTU B
Bezeichnung 1	Blindabdeckung MTU
Bezeichnung 2	für Montageträger
Hersteller	OBO
Dimension	62x66x4,5
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1383 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Blindabdeckung für Montageträger

Artikelnummer: 7407047



Abmessungen	Länge	72 mm

Technische Daten	
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einfachen Öffnungen	0
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	0
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Befestigungsart	auffrastbar
Befestigungsart	auffrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Blinddeckel	ja
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbödeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	48,6 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja