

Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für runde Montageöffnung

Artikelnummer: 7407152



Deckelblindplatte für den bodenbündigen Verschluss einer runden Montageöffnung in Montagedeckel DUG. Aus der Typenbezeichnung ist die Größe der Montageöffnung zu erkennen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7407152
Typ	DUG B R4
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für R4 in Montagedeckel
Hersteller	OBO
Dimension	Ø219mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	88,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,308 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für runde Montageöffnung

Artikelnummer: 7407152



Abmessungen



Maß d Ø | 219 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Materialstärke	3 mm
Montageöffnung	ohne
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R4
Schwerlastausführung	nein