

Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Artikelnummer: 7407164



Blinddeckel für GES2 in Montagedeckel.



| | |
|----|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 7407164 |
| Typ | DUG B 2 |
| Bezeichnung 1 | Blinddeckel |
| Bezeichnung 2 | für GES2 in Montagedeckel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 185x109x3 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 47,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1999 kg CO2e / 1 Stück |

Abmessungen

| | | |
|--|----------------|------------------|
| | Maß A Maß B | 109 mm 185 mm |
|--|----------------|------------------|

Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Artikelnummer: 7407164



Technische Daten

| | |
|---|------|
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Montageöffnung | ohne |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 2 |
| Schwerlastausführung | nein |