

Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Artikelnummer: 7407180



Blinddeckel für GES9 in Montagedeckel.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7407180
Typ	DUG B 9
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für GES9 in Montagedeckel
Hersteller	OBO
Dimension	247x247x3
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	142,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,3731 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Maß A	247 mm
Maß B	247 mm

Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Artikelnummer: 7407180



Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Materialstärke	3 mm
Montageöffnung	ohne
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Schwerlastausführung	nein