

# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 3 x Typ F für Montageträger

Artikelnummer: 7407833

**OBO**  
BETTERMANN

Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.



**A2** Edelstahl, rostfrei

Stammdaten	
Artikelnummer	7407833
Typ	MTM 3F
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	mit 3 x Lochbild Typ F
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3726 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen	
	Länge   72 mm

# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 3 x Typ F für Montageträger

Artikelnummer: 7407833



### Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	3 Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie
Anzahl der einbaubaren Geräte	3
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	48,6 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja