

# Technisches Datenblatt

## Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424308

**OBO**  
BETTERMANN



Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7424308
Typ	OKA-G60040240ES
Bezeichnung 1	Kanalendstück
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	94 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,3236 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kanalendstück, Höhe 40-240 mm

Artikelnummer: 7424308

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	660 mm
Breite	600 mm
Maß h	40 mm

### Technische Daten

Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Kanalhöhe max.	240 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Nivellierbereich max.	200 mm
Nivellierbereich min.	0 mm