

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424360

OBO
BETTERMANN



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit Einbaumöglichkeit für eine mittig angeordnete Nivellier-Einheit.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424360
Typ	DSU2 400
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-G
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7442 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Breite	400 mm
Maß A	400 mm

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	nein
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein