

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7424422



Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagangeleprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontakteierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7424422 |
| Typ | OKA-W3006050 |
| Bezeichnung 1 | Kanaleinheit estrichbündig |
| Bezeichnung 2 | blind |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2400x300x60 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2,4 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 1404,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 60,716 kg CO2e / 1 Meter |

Abmessungen



| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.400 mm |
| Breite | 300 mm |

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Artikelnummer: 7424422



Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Abdeckungen | 3 |
| Anzahl der Montageöffnungen | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3 |
| Anzahl der Züge | 3 St. |
| Befestigungsart Montage-System | Boden |
| Bodenblech | ja |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Gewebewand | nein |
| Kanalhöhe max. | 110 mm |
| Kanalhöhe min. | 60 mm |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Mindeststrichhöhe | 60 |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Montageöffnung | ohne |
| Nivellierbereich max. | 110 mm |
| Nivellierbereich min. | 60 mm |
| Nutzquerschnitt | 8100 mm ² |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Trennwandbefestigung_löschen | rasten |
| Trennwandbefestigung | rasten |