

# Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424940



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.




St Stahl

FS bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7424940
Typ	DSU2 400 4030
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	31,89 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9042 kg CO2e / 1 Stück

## Abmessungen



Breite	400 mm
Maß A	400 mm

# Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424940



## Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Kanalhöhe max.	70 mm
Kanalhöhe min.	40 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mittelunterstützung	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein