

Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME4, frei bestückbar, Edelstahl

Artikelnummer: 7427232

OBO
BETTERMANN

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Leergehäuse für bis zu 2 Universalträger UT3 für bis zu 6 Modul 45 ® -Einbaugeräte. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7427232
Typ	UDHOME4 2V
Bezeichnung 1	Bodentank komplett
Bezeichnung 2	leer
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	336 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,8469 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME4, frei bestückbar, Edelstahl

Artikelnummer: 7427232

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Technische Daten

Anzahl der Gerätbecher	2
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung	Leergehäuse
Bodenbelagschutzrahmen	nein
Deckelausführung	Bodenbelagsaussparung
Estrichhöhe max.	110 mm
Estrichhöhe min.	95 mm
Fußbodenhöhe max.	125 mm
Fußbodenhöhe min.	95 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Länge Außenmaß	199 mm
Länge Einbaumaß	202 mm
Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nivellierbereich max.	125 mm
Nivellierbereich min.	95 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	15 mm