

Technisches Datenblatt

Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette
Artikelnummer: 7428140



Höhenvariabler Leitungsauslass zum Einbau in Rahmenkassetten RKF sowie in nivellierbaren runden und quadratischen Kassetten RKFR und RKFN. Im genutzten Zustand fußbodenübergreifend, im nicht genutzten Zustand fußbodenbündig. Einsatz in nass gepflegten Fußböden. Tubusabdeckung und Griffbügel aus Edelstahl.



Zn Zinkdruckguss
N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	7428140
Typ	TUK2 GV
Bezeichnung 1	Tubus
Bezeichnung 2	mit Deckelplatte
Hersteller	OBO
Dimension	Ø110mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	59 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,1455 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette
und nivellierbare Kassette
Artikelnummer: 7428140

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

