

Technisches Datenblatt

Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette
Artikelnummer: 7428142

OBO
BETTERMANN

Höhenvariabler Leitungsauslass zum Einbau in Rahmenkassetten RKF sowie in nivellierbaren runden und quadratischen Kassetten RKFR und RKFN. Im genutzten Zustand fußbodenübergreifend, im nicht genutzten Zustand fußbodenbündig. Einsatz in nass gepflegten Fußböden. Mit 4-mm-Bodenbelagaussparung zur bauseitigen Auskleidung mit schnittfestem Bodenbelag, mit Griffbügel.



Zn Zinkdruckguss
N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	7428142
Typ	TUK2 G4
Bezeichnung 1	Tubus
Bezeichnung 2	mit Bodenbelagaussparung
Hersteller	OBO
Dimension	Ø110mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3294 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Tubus mit Bodenbelagaußsparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette

Artikelnummer: 7428142

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

