


Technisches Datenblatt

SOM-Schelle, 1-fach

Artikelnummer: 2124254



Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.



PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	2124254
Bezeichnung 1	SOM-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	15-25mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,86 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

SOM-Schelle, 1-fach

Artikelnummer: 2124254



Abmessungen



Maß b	17 mm
Maß b1	5 mm
Maß b2	7 mm
Maß d max.	25 mm
Maß d min.	14 mm
Maß H1	11,5 mm
Maß H2	33 mm
Maß H3	44 mm
Maß L	51 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Schraube	M8 x 23
Spannbereich D max.	25 mm
Spannbereich D min.	15 mm
UV-beständig	nein