


# Technisches Datenblatt

## Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke

Art.-Nr. 5317258



- Blechstärke bis 10 mm
- für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)




**Cu** Kupfer

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5317258
Typ	270 8-10 CU
Bezeichnung 1	Falzklemme
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Kupfer
Werkstoff Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	14,74 kg/100 St.

### Technische Daten



Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Klemmbereich	max. 10 mm
Passung	8-10 mm
Passung	Rd 8-10 mm