

Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle Cu

Artikelnummer: 5350689



- mit 1x Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1x Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch \varnothing 11 mm




Cu Kupfer

Stammdaten

Artikelnummer	5350689
Typ	301 CU-80
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	80mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Maß D min. | 80 mm

Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle Cu

Artikelnummer: 5350689



Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionssgeschützt	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	80 mm