

Technisches Datenblatt

Fangstangenhalter für Firstziegel



Artikelnummer: 5403330



Stangenhalter für Firstziegel, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von \varnothing 16 mm Fangstangen

- System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A und Fangstange in Aluminium
- schnelle und einfache Montage durch vormontierte Fangstange
- Fangstangen-Länge: 1000 mm
- verstellbar von 180-260 mm Breite
- Abstand der Firsthalter: 110 mm (5403330)
- Abstand der Firsthalter: 300 mm (5403333)

Anwendung: Zum Schutz von Dachaufbauten wie z. B.: Photovoltaik- und TV-/SAT-Anlagen.

VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5403330
Typ	F-FIX-132
Bezeichnung 1	Fangstangenhalter
Bezeichnung 2	für Firstziegel
Hersteller	OBO
Dimension	1m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Fangstangenhalter für Firstziegel

Artikelnummer: 5403330



Abmessungen

