

# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogenelement 60 FT

Artikelnummer: 6225476



Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabellleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6225476
Typ	LGBE 650 FT
Bezeichnung 1	Gelenkbogenelement
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	130,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogenelement 60 FT


Artikelnummer: 6225476



### Abmessungen



Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Maß B (mm)	500 mm
Maß R (mm)	500 mm



### Technische Daten

Abiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein