

Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen. Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profils und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6416446
Typ	DSK 25 FT
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	zum Einsatz in US 3-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	46x40x22,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Distanzstück FT



Artikelnummer: 6416446



Abmessungen



Abmessung	46 x 40 x 22,5
Länge	46 mm
Breite	40 mm
Höhe	22,5 mm



Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein