

Technisches Datenblatt

Blindabdeckung für Montageträger

Artikelnummer: 7407047



Blindplatte zum Verschluss eines nicht genutzten Montageplatzes für eine Trägerplatte.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7407047
Typ	MTU B
Bezeichnung 1	Blindabdeckung MTU
Bezeichnung 2	für Montageträger
Hersteller	OBO
Dimension	62x66x4,5
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Blindabdeckung für Montageträger

Artikelnummer: 7407047

Abmessungen



Länge 72 mm

Technische Daten

Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	48,6 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja