

## Stahldraht-Spannseil



Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).  
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.  
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.  
Mindestbruchkraft 1770 N/mm<sup>2</sup>.

Typ	Seil- durch- messer mm	Bruch- last kN	in Ring m	Gewicht kg/100 m	Art-Nr.
957 3 G	3	5,29	50	3,220	5303206

- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Abmessungen

