

## Geräteeinbaukanal, Typ GK70130



GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Gewicht		Art.-Nr.
			m	kg/100 m	
<b>GK-70130RW</b>	reinweiß	2000	8	152,000	<b>6274500</b>
<b>GK-70130CW</b>	cremeweiß	2000	8	152,000	<b>6274501</b>
<b>GK-70130LGR</b>	lichtgrau	2000	8	152,000	<b>6274502</b>
<b>GK-70130RW</b>	reinweiß	3000	192	152,000	<b>6270444</b>

**PVC** Polyvinylchlorid

### Abmessungen

