

Außeneckhaube variabel, Kanalhöhe 70 mm



Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
GK-AH70210RW	reinweiß	130,5	1	20,700	6273910

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

