

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



Typ	Länge mm	Geeignet für Kanalhöhe	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
GS-TW70	2000	70	2	58,650	6277090

St Stahl

Abmessungen

