

Anschlusslasche für Parex-Trennfunkensrecke



Anschlussflansche zur Montage der OBO Parex-Trennfunkensrecke 480 an Isolierflanschen.

Typ	Bohr- ungs- Ø mm	Aus- führung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
484 M12	13	für M12 Schraube	2	8,100	5240220
484 M16	17	für M16 Schraube	2	7,700	5240239
484 M20	21	für M20 Schraube	2	7,300	5240247
484 M24	25	für M24 Schraube	2	6,800	5240255

St Stahl
F feuerverzinkt

Abmessungen

