

Hammereinsatz Typ 2530 für Staberder ST, BP und OMEX



- Fabrikat Bosch USH 10, HSH 10
- passend für Staberder-System ST, BP und OMEX
- gehärtet

Typ für
Tiefen-
erder
Ø mm

Verp. Gewicht **Art.-Nr.**
Stück kg/100 St.

2530 20	20	1	125,000	3043401
2530 25	25	1	125,000	3043452

St Stahl

Abmessungen

