

Hammereinsatz Typ 2536 für Staberder ST, BP und OMEX



- passend für Staberder-System ST, BP und OMEX
- für Vibrationshämmer mit SDS-Max/TEY-Aufnahme
- für Fabrikat Hilti Kombihämmer: TE 50/ 54/ 55/ 56/ 60/ 70/ 74/ 75/ 76/ 80
- für Fabrikat Hilti Meißelhämmer: TE 500/ 505/ 705/ 706
- gehärtet

Typ	für Tiefen- erder Ø mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
2536 20	20	1	63,000	3044904
2536 25	25	1	61,000	3044831

St Stahl

Abmessungen

