

Verstellbare Isoliertraverse - Rohr



Variabler Distanzhalter für Leitungen und Fangstangen zum Einhalten des Trennungsabstandes.

- stufenlos einstellbarer Distanzbereich (L = 550-1000 mm)
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff (km = 0,7)
- für Rohrmontage (inkl. Spannband 2 m und Spannschloss)

Typ

ISAV1000R

Verp. Gewicht **Art.-Nr.**
Stück kg/100 St.

1	130,000	5408849
---	---------	---------

GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

