

Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFR, Edelstahl



Nivellierbare Kassette der Nenngröße R9 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden.
Nivellierbare Kassette mit Tubus, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.

Typ	Nenn- größe	Maß h mm	Bodenbe- lagdicke mm	Fußboden- höhe mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
RKFR2 9 V20	R9	110	20	110-155	1	380,000	7409430
RKFR2 9 V25	R9	110	25	110-155	1	380,000	7409432

V2A Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

