

Profilhänger



Profilabhänger mit Bohrung zur Aufnahme von S-Haken.

Typ	Flansch- dicke mm	Höhe mm	Breite mm	Bruch- last kN	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
TKL 4	1,5-4	52	10	0,72	100	0,860	1485105
TKL 6	4-6	54	12	0,72	100	1,090	1485113

- St** Stahl
- ZL** Zinklamelle

Abmessungen

