

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A



Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.

Typ	Gewinde	SW mm	Maß		Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
			h mm	d mm			
KM M8 A2	M8	13	8	17,9	100	0,800	3156120
KM M10 A2	M10	17	10	21,8	50	1,320	3156122
KM M12 A2	M12	19	12	26	50	2,100	3156126

V2A Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

