

Ablationsbeschichtung in Kartusche



Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren.

Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.

In trockenen, frostfreien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

| Typ | Inhalt ml | Verp. Stück | Gewicht kg/100 St. | Art.-Nr. |
|-------|--------------|----------------|-----------------------|----------|
| ASX-K | 310 | 1 | 50,000 | 7202310 |

Intumeszierender Baustoff

 Abmessungen