

Leuchtenanschlussklemme mit 3 Anschlüssen



Leuchtenanschlußklemme zum Werkzeuglosen anschließen abgesetzter Kabel und Leitungen. Geprüft nach EN 60998

Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrätigen mit mehrdrätigen Leitern.

Nennquerschnitt:

0,5 - 2,5

Nennspannung 450 V

Nennstrom 24 A

Abisolierlänge: 8-9 mm

Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2mm)

Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: T 110°C

Typ Farbe

Verp. Gewicht Art-Nr.
Stück kg/100 St.

61 2/1 25 WS | weiß | 100 | 0,225 | 2054755

PA Polyamid

Abmessungen

