

### Sprosse CKD 40



Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.  
Sprosse CKD40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.

Typ	Breite mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
CKD 40 60 FT	554	1	211,000	6008269
CKD 40 70 FT	654	1	243,000	6008277
CKD 40 80 FT	754	1	275,000	6008285
CKD 40 90 FT	854	1	307,000	6008293

- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

#### Abmessungen

