

Anschlusslasche für Parex-Trennfunkensrecke



Anschlussflansche zur Montage der OBO Parex-Trennfunkensrecke 480 an Isolierflanschen.

Typ	Bohr- ungs- Ø mm	Aus- führung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
485 M12	13	für M12 Schraube	2	8,100	5240328
485 M10	11	für M10 Schraube	2	8,300	5240301
485 M16	17	für M16 Schraube	2	7,700	5240336

St Stahl

F feuerverzinkt

Abmessungen

