

## Kabelabzweigkasten B 10 M, mit Gewinde



Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 2,5 - 4, in Kombination mit dem Klemmstein 700/6 M hat der Kasten den Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 5 mm Ø an der Außenseite des Kastens. 4 Deckelschrauben, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde.  
Lichte Innenmaße: 80x80x39 mm.

Typ	Farbe	Abmessung LxBxH mm	Lichte Innenmaße mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
<b>B 10 M 5</b>	lichtgrau	91x91x51	80x80x39	5	22,480	<b>2002140</b>
<b>B 10 M</b>	lichtgrau	91x91x51	80x80x39	5	17,360	<b>2002167</b>

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

### Abmessungen

