

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern



Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

Typ	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
GMS 4 VW 90 G	90°-Winkel	10	32,660	1124623
GMS 4 VW 90 FT	90°-Winkel	10	32,000	1124663
GMS 4 VW 90 A2	90°-Winkel	10	23,300	1124703
GMS 4 VW 90 A4	90°-Winkel	10	23,300	1124743

St Stahl **V2A** Edelstahl, rostfrei A2 **V4A** Edelstahl, rostfrei A4

G galvanisch verzinkt **FT** tauchfeuerverzinkt

Abmessungen

