

Kabelklammer, für 8 Leitungen



Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern mit größeren Leitungsquerschnitten die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.

Typ	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	Verp. Gewicht Stück kg/100 St.	Art.-Nr.
------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

2035 M A2	8	20	1,030	2204020
------------------	---	----	-------	----------------

V2A Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

