Technisches Datenblatt

Isolationsstange

Artikelnummer: 5408107



- zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- UV-resistent und witterungsbeständig
- Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
- Materialfaktor km= 0,7

GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

Stammdaten


Artikelnummer	5408107
Typ	101 16-750
Bezeichnung 1	Isolationsstange
Hersteller	OBO
Dimension	750mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,0208 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Isolationsstange

Artikelnummer: 5408107

Abmessungen



Länge	750 mm
Maß D	16 mm
Maß L	750 mm

Technische Daten

Ausführung	Fangstange
Nenngröße Ø	16 mm
ROHS Konform	ja