Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt FT

Artikelnummer: 5400155

- Vollmaterial Ø 16 mm
- beidseitig angekuppt

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5400155
Typ	101 A-1500
Bezeichnung 1	Fang-/Erdeinführungsstange
Hersteller	OBO
Dimension	1500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	240 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,8105 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt FT

Artikelnummer: 5400155

Abmessungen



Länge	1.500 mm
Maß L	1.500 mm

Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt FT

Artikelnummer: 5400155

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm
ROHS Konform	ja