# Technisches Datenblatt

## Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder
## Artikelnummer: 5402107



- 1 Anschlussloch Ø 12 mm
- mit vormontiertem Verbinder für Rd 8-10
- einseitig angekuppt

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |


### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5402107 |
| Typ | 101 G1000 |
| Bezeichnung 1 | Fang-/Erdeinführungsstange |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 1000mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 164,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,5173 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder
## Artikelnummer: 5402107

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 1.000 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Nenngröße Ø | 16 mm |
| ROHS Konform | ja |