Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder
Artikelnummer: 5402158



- 1 Anschlussloch Ø 12 mm
- mit vormontiertem Verbinder für Rd 8-10
- einseitig angekuppt

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	5402158
Typ	101 G1500
Bezeichnung 1	Fang-/Erdeinführungsstange
Hersteller	OBO
Dimension	1500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	240 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,5307 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder
Artikelnummer: 5402158

Abmessungen



Länge	1.500 mm

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm
ROHS Konform	ja