
Technisches Datenblatt

T-Verbinder

Artikelnummer: 5408158




- T-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen
- inkl. M10-Schrauben

Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5408158
Typ	101 IT-16
Bezeichnung 1	T-Verbinder
Bezeichnung 2	für 16mm GFK-Stangen
Hersteller	OBO
Dimension	16mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,475 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3935 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	60 mm

Technisches Datenblatt

T-Verbinder

Artikelnummer: 5408158

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	T-Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.	16 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.	16 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max.	16 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min.	16 mm