Technisches Datenblatt

Spanndrahtschelle A4

Artikelnummer: 1404184



Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 14-18mm. Mit V4A-Schraube M4x14.

CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1404184
Typ	1020 14-18 A4
Bezeichnung 1	Spanndrahtschelle
Bezeichnung 2	für Seil 4-9mm
Hersteller	OBO
Dimension	14-18mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,094 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Spanndrahtschelle A4

Artikelnummer: 1404184

Abmessungen



Maß A	26 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	nicht isoliert
ROHS Konform	ja
Schraube	M4x14