# Technisches Datenblatt

## Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau
## Artikelnummer: 2012871



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

650° HALOGEN FREE CE UKCA IP 31 Pg

PE Polyethylen


### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2012871 |
| Typ | 106 FL 21 10 31 |
| Bezeichnung 1 | Flachkabelverschraubung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | PG21 |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,999 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0733 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau
## Artikelnummer: 2012871

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß A | 30 mm |
| Maß B | 56 mm |
| Maß D | 35 mm |
| Maß G | PG21 mm |
| Maß L | 52 mm |
| Maß L1 | 12 mm |
| Maß L2 | 40 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | nein |
| Flachkabel/Breite max. | 31,5 mm |
| Flachkabel/Breite min. | 28,5 mm |
| Flachkabel/Stärke max. | 10,5 mm |
| Flachkabel/Stärke min. | 8,5 mm |
| Flachkabelverschraubung | ja |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewinde | Pg 21 |
| Gewindeart | PG |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Schutzart | IP31 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |